

FLUKE.

**Multiméter, Típus: 115****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473322 115
GTIN	095969344814
Árucikk kategória	47H

**Leírás****Kivitel:**

Ergonomikus műanyag ház integrált tartóval. Nagyméretű LCD kijelző a jó leolvashatóság érdekében. Megbízhatóan és egyszerűen kezelhető – **rosszul csatlakoztatott mérővezeték esetén figyelmeztet**. Egyszerű kezelésének köszönhetően ideális a mobil szervizelés területén való használatra.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Digitális szerviz-mérőkészülékek széles felhasználási területre, maximális biztonságot és további kiegészítő funkciók.

**Szabvány:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Tartalom:**

081561 6LR61 elem, mérővezetékek és párnázott táska.

**Műszaki leírás**

Mérési eljárás	TRUE RMS
----------------	----------

Háttérvilágítású kijelző	nem
Szakadásellenőrzés	igen
IP védettségi osztály	IP 67
Ellenállás	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V
Kapacitás	1 nF – 1 mF
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Kijelzési határérték	6000
Váltóáram AC	0,1 mA – 10 A
A tartalmazott elemek száma	1
Frekvencia	0,01 Hz – 50 kHz
Energiaellátás	Elemes
Dióda ellenőrzés	igen
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 600 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Egyenáram DC	0,1 mA – 10 A
Alappontosság	0,05 %
Kalibrálás	I8
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081561 6LR61
---	--------------