

metabo**Akkus ütvecsavarozó LiHD akkuval, Típus: 18LTX300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074060 18LTX300
GTIN	4007430333292
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.**

Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:

- **Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.**
- **Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.**

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Sokoldalúan használható, kompakt akkus ütvecsavarozó 1/2 col külső négyszöggel és 300 Nm nyomatékkal.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.**
- **Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.**
- **Tizenkét fordulatszám-nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**

- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartam és működési idő érdekében.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

2× LiHD akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly akku nélkül	1,1 kg
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Maximális leszakadási nyomaték	480 Nm
Nyomatékfokozatok	12
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték	300 Nm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Csomagolás	Metabox
Motor felépítése	kefe nélküli
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogás	Külső négyszög
Gyártó jelölése	SSW 18 LTX 300 BL
Maximális ütésszám	3750 min ⁻¹
Súly akkumulátorral együtt	1,7 kg

Üresjárat fordulatszám	0 - 2650 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvecsavarozó