

**metabo****Akkus ütvecsavarozó LiHD akkuval, Típus: 18LTX800**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

#### **Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.**

Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:

- **Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.**
- **Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.**

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 1/2 col külső négyszöggel és 800 Nm nyomatékkal.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.**
- **Nagy forgatónyomaték különösen kézre álló kialakítás mellett.**
- **Nagy teljesítményű nehéz csavarozási feladatokhoz.**
- **Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.**

- **Tizenkét fordulatszám-/nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartam és működési idő érdekében.**

**Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

2x LiHD akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték	800 Nm
Súly akku nélkül	1,95 kg
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Maximális leszakadási nyomaték	1200 Nm
Nyomatékfokozatok	12
Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogás	Külső négyszög
Akkumulátor-feszültség	18 V
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Csomagolás	Metabox
Motor felépítése	kefe nélküli
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Gyártó jelölése	SSW 18 LTX 800 BL
Maximális ütésszám	3300 min <sup>-1</sup>

Súly akkumulátorral együtt	2,9 kg
Üresjárat fordulatszám	0 - 2575 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Ütvecsavarozó