

metabo**Akkus ütvecsavarozó akku nélkül, Típus: 18LTX300**

Rendelési adatok

Rendelés száma	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.

Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:

- **Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.**
- **Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.**

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Sokoldalúan használható, kompakt akkus ütvecsavarozó 1/2 col külső négyszöggel és 300 Nm nyomatékkal.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.**
- **Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.**
- **Tizenkét fordulatszám-nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**

- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku, töltőkészülék és szállítókoszár.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly akku nélkül	1,1 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális leszakadási nyomaték	480 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték	300 Nm
Csomagolás	Metabox
Energiaellátás	Akkus
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	SSW 18 LTX 300 BL
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Nyomatékfokozatok	12
Motor felépítése	kefe nélküli
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Szerszámbefogás	Külső négyszög
Maximális ütésszám	3750 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 2650 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

