

**metabo****Akkus ütvecsavarozó akku nélkül, Típus: 18LTX1750****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:****Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.**

Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:

- **Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.**
- **Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.**

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Extrém nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 3/4 col külső négyszöggel és 1750 Nm nyomatékkal.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.**
- **Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.**
- **Nagy teljesítményű nehéz csavarozási feladatokhoz.**
- **Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.**

- **Tizenkét fordulatszám-/nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**

**Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

Akku, töltőkészülék és szállítókoffer.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Nyomatékfokozatok	12
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Maximális nyomaték	1750 Nm
Motor felépítése	kefe nélküli
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Metabox
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Szerszámbefogás	Külső négyszög
Maximális leszakadási nyomaték	2100 Nm
Gyártó jelölése	SSW 18 LTX 1750 BL
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Súly akku nélkül	3 kg
Maximális ütésszám	2450 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulat/szám	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

