

metabo**Akkus ütvecsavarozó akku nélkül, Típus: 18LTX800**

Rendelési adatok

Rendelés száma	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Nagy nyomatékok nehéz csavarozási feladatokhoz.

Az LTX kategóriás akkus ütvecsavarozók 300 Nm, 800 Nm vagy 1750 Nm maximális forgatónyomatékkal kaphatók. Tökéletesen alkalmas erőteljes csavarozáshoz minden teljesítménytartományban. Ezen kívül APS (Automatic Power Shift): üzemmóddal is rendelkeznek:

- **Lazítás APS módban: megakadályozza a csavar/anya leesését a fordulatszámnak a meglazítás utáni automatikusan csökkentésével.**
- **Csavarozás APS módban: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikusan lekapcsolással.**

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 1/2 col külső négyszöggel és 800 Nm nyomatékkal.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében minden felhasználás során.**
- **Nagy forgatónyomaték különösen kézre álló kialakítás mellett.**
- **Nagy teljesítményű nehéz csavarozási feladatokhoz.**
- **Csekély visszaütésű munkavégzés nagyon magas forgatónyomatékkal.**

- Tizenkét fordulatszám-/nyomaték fokozat a felhasználások széles köréhez.
- Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.
- Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.
- Praktikus öv akasztóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku, töltőkészülék és szállítóköffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	SSW 18 LTX 800 BL
Maximális leszakadási nyomaték	1200 Nm
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	18 V
Nyomatékfokozatok	12
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Metabox
Maximális nyomaték	800 Nm
Súly akku nélkül	1,95 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Motor felépítése	kefe nélküli
Szerszámbefogás	Külső négyszög
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális ütésszám	3300 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám	0 - 2575 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

