

HOLEX**Öltözőszekrény lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949613 3
GTIN	4067263642657
Árucikk kategória	92S

Leírás**Kivitel:**

Öltözőszekrény rekeszszélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. Lábazattal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Váz kivitele	Lábazat
Névtábla	nem
Súly	52 kg
Polclap szélessége	298 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság	328 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Polclap mélysége	477 mm
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Magasság	1950 mm
Mélység	500 mm
Ferde tető	nem
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Lakathoz	igen
Szabvány	DIN 4547
Egyedi színben szállítható	nem
Ruhaakasztó rudak száma	1
Rekeszek száma	3
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szélesség	900 mm
Fix polclapok száma	1
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény

