

HOLEX

Öltözőszekrény műanyag lábakkal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	949615 4
GTIN	4067263642725
Árucikk kategória	92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény rekeszszélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. Műanyag lábakkal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Mélység	500 mm
Lakathoz	igen
Magasság	1950 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság	328 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Polclap mélysége	477 mm
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Rekeszek száma	4
Ruhaakasztó rudak száma	1
Súly	68 kg
Egyedi színben szállítható	nem
Szélesség	1200 mm
Szabvány	DIN 4547
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Polclap szélessége	298 mm
Fix polclapok száma	1
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Váz kivitele	Acél lábak
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény