

**HOLEX**

## Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	949631 4
GTIN	4067263642787
Árucikk kategória	92S

### Leírás

**Kivitel:**

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel.

Lábazattal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

**Szabvány:**

**DIN 4547**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

### Műszaki leírás

Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
--------------------------------------	---------

Polclap szélessége	298 mm
Lakathoz	igen
Mélység	500 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 mm
Fix polclapok száma	1
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Váz kivitele	Lábazat
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Súly	75 kg
Szabvány	DIN 4547
Szélesség	1200 mm
Rekeszek száma	4
Egyedi színben szállítható	nem
Ferde tető	igen
Polclap mélysége	477 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Magasság elől	1950 mm
Magasság hátul	2180 mm
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény