

**HOLEX**

## Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 3

### Rendelési adatok

Rendelés száma	949631 3
GTIN	4067263642770
Árucikk kategória	92S

### Leírás

**Kivitel:**

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel.

Lábazattal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

**Szabvány:**

**DIN 4547**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

### Műszaki leírás

Ajtó szellőzőnyílások	igen
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zárral
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Váz kivitele	Lábazat
Ferde tető	igen
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 mm
Súly	57 kg
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm

Polclap szélessége	298 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Fix polclapok száma	1
Mélység	500 mm
Magasság hátul	2180 mm
Szabvány	DIN 4547
Lakathoz	igen
Polclap mélysége	477 mm
Egyedi színben szállítható	nem
Magasság elől	1950 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Szélesség	900 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Rekeszek száma	3
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény