

HOLEX

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	949631 2
GTIN	4067263642763
Árucikk kategória	92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel.

Lábazattal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
---------------------------------	--------

Rekeszek száma	2
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 mm
Magasság elől	1950 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Egyedi színben szállítható	nem
Lakathoz	igen
Fix polclapok száma	1
Polclap mélysége	477 mm
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Szabvány	DIN 4547
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Polclap szélessége	298 mm
Magasság hátul	2180 mm
Váz kivitele	Lábazat
Ruhaakasztó rudak száma	1
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Mélység	500 mm
Szélesség	600 mm
Ferde tető	igen
Súly	42 kg
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény