

**HOLEX**

## Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, műanyag lábakkal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4

### Rendelési adatok

Rendelés száma	949633 4
GTIN	4067263642848
Árucikk kategória	92S

### Leírás

**Kivitel:**

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel.

Műanyag lábakkal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

**Szabvány:****DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

### Műszaki leírás

Szabvány	DIN 4547
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Polclap szélessége	298 mm
Magasság elől	1950 mm
Súly	75 kg
Egyedi színben szállítható	nem

Magasság hátul	2180 mm
Fix polclapok száma	1
Rekeszek száma	4
Ferde tető	igen
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Lakathoz	igen
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Szélesség	1200 mm
Váz kivitele	Acél lábak
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 mm
Mélység	500 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Polclap mélysége	477 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény