

HOLEX

Öltözőszekrény ülőpaddal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	949635 4
GTIN	4067263642909
Árucikk kategória	92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ülőpados alsórészsel. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. A pad lécei alapkivitelben bükkfából készülnek, 60×30 mm profillal, minden oldalon gyalult és lekerekített, színtelen lakkozással.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Pad kerete fekete-szürke, bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Kalaptartónkénti hasznos magasság	328 mm
-----------------------------------	--------

Polclap szélessége	298 mm
Pad mélysége	315 mm
Mélység	500 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1270 mm
Magasság	2120 mm
Súly	75 kg
Pad magassága	450 mm
Polclap mélysége	477 mm
Rekeszek száma	4
Szélesség	1200 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény