

HOLEX

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, paddal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	949651 2
GTIN	4067263642947
Árucikk kategória	92S

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. A pad lécei alap kivitelben bükkfából készülnek, 60×30 mm profillal, minden oldalon gyalult és lekerekített, szintelen lakkozással.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Pad kerete fekete-szürke, bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm

Kalaptartónkénti hasznos magasság	328 mm
Súly	45 kg
Polclap mélysége	477 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1270 mm
Magasság elől	2120 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Szélesség	600 mm
Polclap szélessége	298 mm
Pad mélysége	315 mm
Pad magassága	450 mm
Magasság hátul	2350 mm
Rekeszek száma	2
Pad szélessége	600 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény