



Kábeldob acél mag40N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081106 40N
GTIN	4007123638857
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203#006 (korábban BGI 608) előírásainak. Robusztus kábeldob acéllemez dobtesttel, első és hátsó védőszigeteléssel.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	40 m
Kábel kategória	H07RN-F
Kábel szerkezete	3G1,5
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábel anyaga	Neoprén

Csatlakozó aljzatok száma	4
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16A) W
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
IP védettségi osztály	IP 44
Ház anyaga	Acél
Termék fajtája	Kábeldob