

**Garant**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Árucikk kategória	29D

## Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

## Műszaki leírás

Rendszer	DM
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Váltólapka csavar	269028 49
Szárméret	40 mm
Teljes hossz L	27 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR
Fogásszög	95 fok
Középtolódás $L_3$	27 mm

Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Sorozat	Master Mute
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej