

**Garant**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 264838 DM/3   |
| GTIN              | 4067263707868 |
| Árucikk kategória | 29D           |

## Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

## Műszaki leírás

|  |             |
|--|-------------|
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 50 mm       |
| Középtolódás $L_3$                         | 27 mm       |
| Hozzávaló váltólapka                       | TN.. 1604.. |
| Fogásszög                                  | 91 fok      |
| Alátétlapka                                | 269005 15   |
| Könyökemelő csavar                         | 259018 19   |
| Könyökemelő                                | 259015 20   |
| Szárméret                                  | 40 mm       |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Teljes hossz L           | 26 mm       |
| Sorozat                  | Master Mute |
| Cserélhető fej ISO kódja | PTFNR       |
| Rendszer                 | DM          |
| Felhasználás módja       | jobbos      |
| belső hűtés              | igen        |
| Termék fajtája           | Furatfej    |