

**Garant**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Árucikk kategória	29D

## Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

## Műszaki leírás

Szárméret	40 mm
Rendszer	DM
Könyökemelő	259015 19
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	PDUNR
Könyökemelő csavar	259018 18
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Teljes hossz L	26 mm
Fogásszög	93 fok
Alátétlapka	269005 14
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej