

Garant

Rendelési adatok

Rendelés száma	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Árucikk kategória	29D

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Fogásszög	93 fok
Rendszer	DM
Szárméret	40 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Középtolódás L_3	32 mm
Teljes hossz L	27 mm
Sorozat	Master Mute

Váltólapka csavar	269028 50
Cserélhető fej ISO kódja	STFCR
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej