

**Garant**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Árucikk kategória	29D

## Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

## Műszaki leírás

Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	32 mm
Cserélhető fej ISO kódja	STFCL
Teljes hossz L	27 mm
Váltólapka csavar	269028 50
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Rendszer	DM
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm

Fogásszög	93 fok
Szárméret	40 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej