

Garant

Rendelési adatok

Rendelés száma	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Árucikk kategória	29D

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Cserélhető fej ISO kódja	PDUNL
Középtolódás L ₃	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Teljes hossz L	26 mm
Könyökemelő csavar	259018 18
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Rendszer	DM
Fogásszög	93 fok

Alátétlapka	269005 14
Sorozat	Master Mute
Szárméret	40 mm
Könyökemelő	259015 19
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej