

**Garant****Le- / beszúró lapka, HU 7310, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273709 2
GTIN	4067263736714
Árucikk kategória	21L

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	2 mm
Fő felhasználás	N
Mellékfelhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	HU 7310
Sarokrádiusz R	0,05 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	semleges
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		