

metabo**Akkus fúró-csavarozó akku nélkül Quick rendszerrel, Típus: BSLBLQ**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 070271 BSLBLQ |
| GTIN | 4061792122727 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.

A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Kefe nélküli fúró-csavarozó extrém kompakt kialakítással univerzális felhasználási területekre.**
- **Metabo Quick rendszer: a szerszám befogó és a szerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorscsérés fúrótokmánnal, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|--|
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Maximális nyomaték kemény | 60 Nm |
| Csomagolás | Metabox |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 - 13 mm |
| Motor felépítése | kefe nélküli |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Gyártó jelölése | BS 18 L BL Q |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Maximális csigafúró Ø fában | 32 mm |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 13 mm |
| Maximális nyomaték lágy | 25 Nm |
| Jellemző felhasználás | Medium |
| Energiaellátás | Akkus |
| Üresjárat fordulatszám | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Üresjárat fordulatszám | 0 - 1850 min ⁻¹ |
| Súly akkumulátorral együtt | 1,4 kg |
| Súly akku nélkül | 0,92 kg |
| Termék fajtája | fúró-csavarozó |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55 | 073890 ASC55 |
| AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah | 073870 2 |
| AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah | 073870 4 |