

metabo**Akkus fúró-csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: BSLBL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.**

A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuj. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Kefe nélküli fúró-csavarozó extrém kompakt kialakítással univerzális felhasználási területekre.**
- **Integrált LED-es munkalámpa utánvilágítás funkcióval a munkaterületen az optimális fényerő érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	32 mm
Jellemző felhasználás	Medium
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy	25 Nm
Gyártó jelölése	BS 18 L BL
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Metabox
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 1850 min ⁻¹
Súly akku nélkül	0,87 kg
Súly akkumulátorral együtt	1,3 kg
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, METABOX-ban

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2