

metabo**Akkus fúró-csavarozó akku nélkül, Típus: BSLTXBLI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.

A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.**
- **Kefe nélküli fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legkeményebb felhasználáshoz.**
- **Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.**
- **Elektronikus biztonsági kikapcsoló: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmánnal, akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Maximális nyomaték kemény	130 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Csomagolás	Metabox
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	BS 18 LTX BL I
Motor felépítése	kefe nélküli
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális nyomaték lágy	65 Nm
Súly akku nélkül	1,7 kg
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 2000 min ⁻¹
Súly akkumulátorral együtt	2,2 kg
Termék fajtája	fúró-csavarozó
USP1	18V

USP2

Kefe nélküli motor, akku nélkül,
gyorsbefogási tartomány 1,5-13

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4