

**metabo****Akkus fúró-csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: BSLTXBLI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:****Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.**

**A Quick rendszer sok időt takarít meg** a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.**
- **Kefe nélküli akkus fúró-csavarozó maximális teljesítménnyel a legkeményebb felhasználáshoz.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.**
- **Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.**
- **Elektronikus biztonsági kikapcsoló: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**

- **Integrált LED-es munkalámpa utánvilágítás funkcióval a munkaterületen az optimális fényerő érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

#### **Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

#### **Tartalom:**

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

#### **Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## **Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	BS 18 LTX BL I
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Csomagolás	Metabox
Maximális nyomaték kemény	130 Nm
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy	65 Nm
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Súly akku nélkül	1,7 kg
Súly akkumulátorral együtt	2,4 kg
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 min <sup>-1</sup>

Üresjárat fordulatszám	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, METABOX-ban

## Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55