



Füldugó készlet 3M™ E-A-R™ Classic™, Típus: RT500



Rendelési adatok

Rendelés száma	097323 RT500
GTIN	4046719345533
Árucikk kategória	04M

Leírás

Kivitel:

E-A-R™ Classic™ füldugó. A lassan visszaalakuló polimer hab jó akusztikai tulajdonságokat biztosít. A henger alakú forma a legtöbb hallójáratba illeszkedik és hatékony védelmet nyújt. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Nedvességálló**
 - **Az alacsony egyensúlyi nyomás csökkenti a hallójárat nyomását**
 - **A sejszerű felületszerkezet megakadályozza az elcsúszást**
- Műanyag felső rész 500 párral One-Touch-Pro™ füldugó adagolóhoz.**

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	PB01001
Tartalom	500 pár
Csomagolás	ömlesztve
SNR érték (szigetelő érték)	28 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán

Termék fajtája

Egyszer használatos fűldugó