



Füldugó készlet 3M™ E-A-R™ Classic™, Típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	097323 250
GTIN	4046719350612
Árucikk kategória	04M

Leírás

Kivitel:

E-A-R™ Classic™ füldugó. A lassan visszaalakuló polimer hab jó akusztikai tulajdonságokat biztosít. A henger alakú forma a legtöbb hallójáratba illeszkedik és hatékony védelmet nyújt. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Nedvességálló**
- **Az alacsony egyensúlyi nyomás csökkenti a hallójárat nyomását**
- **A sejszerű felületszerkezet megakadályozza az elcsúszást**

Adagoló karton 50 visszazárható **zsebméretű csomaggal, csomagonként 5 darab, heti használathoz.**

Műszaki leírás

Tartalom	250 pár
Gyártó jelölése	FP01000
Csomagolás	ömlesztve
SNR érték (szigetelő érték)	28 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán

Termék fajtája

Egyszer használatos fűldugó