



Teleszkópos kerepes hajtósár, 1/2 col, kihúzható, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz. Kényelmes, egyszerű és gyors - akár egykezes - hosszbeállítás billenőkapcsolóval. Öt reteszelési folyamat 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm és 630 mm-es kihúzási hosszal. Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 512 Nm. Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	410 - 630 mm
Fogak száma	36
Munkaszög	10 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
kioldóval	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem

forgatható markolattal	nem
fokozatmentesen kihúzható	nem
Felfogó furat a nyél végén	nem
Termék fajtája	Racsni