



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDS18450HC



Rendelési adatok

Rendelés száma	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
 - **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- 1/2 colos ütvecsavarozó Bluetooth csatlakozással.
- **2 üzemmód fémhez és fához. A további paraméterek a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.**

Tartalom:

2xLi-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GDS 18V-450 HC
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1500 min ⁻¹
Üresjárat fordulat szám	1000 min ⁻¹

Üresjárat fordulatszám	1500 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	2300 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték 2. fokozat	330 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Ütésszám	0 - 3300 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozat	2500 min ⁻¹
Ütésszám 3. fokozat	3300 min ⁻¹
Súly akku nélkül	1,6 kg
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték 3. fokozat	450 Nm
Max. vibráció EN szerint	14,5 m/s ²
Maximális nyomaték 1. fokozat	250 Nm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Ütésszám 1. fokozat	1900 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	2,1 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2300 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	450 Nm
Maximális leszakadási nyomaték	800 Nm
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M 20
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

