



Akkus kézi körfűrész, Típus: GKM18V50



Rendelési adatok

Rendelés száma	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus fém körfűrész a gyors és pontos vágásokhoz, szinte szikramentes.

- **Integrált, robusztus forgácsgyűjtő doboz a nagy munkabiztonság és tiszta felületek érdekében.**
- **Precíz vágások a vágási vonal megjelenítésének, az ablaknak és az integrált LED-lámpának köszönhetően.**
- **Felszerelhető párhuzamos ütköző a tökéletesen megvezetett hosszanti vágásokhoz.**

Tartalom:

2 × 18V 5Ah akkumulátor, töltőkészülék, párhuzamos ütköző és L-BOXX.

Figyelem:

Körfűrész lapokat az 583920 sz. alatt talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 számtól talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Súly	2,2 kg
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Fűrészlap Ø	136 mm
Maximális vágásmélység 90°	50 mm
Fűrészlap furat Ø	20 mm

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GKM 18V-50
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám	4250 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Kivitel	Fém körfűrész
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Fűrész