

**metabo****Ütvefűrógép, Típus: SBEV1300-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

#### Ütvefűrés magas szintű felhasználó védelemmel.

Az ütvefűró gépek Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsolóval rendelkeznek. A fűró blokkolása esetén a meghajtás azonnal mechanikusan leválik, hogy minimálisan csökkentse a felhasználóra ható visszacsavarási nyomatékot.

- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az áramkimaradás után.**
- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfűréséhez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.**
- **Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **A csavarozó bitekhez való belső hatszöggel rendelkező orsó lehetővé teszi a fűró befogó nélküli használatot.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.**
- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Forgó szénkefe híd a maximális teljesítmény érdekében még balos forgásnál is, pl. beragadt csavarok kihajtásához.**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.**
- **Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.**
- **Szénkefe kopásjelző.**

**Tartalom:**

Gyorsbefogó fúrótokmány, segédmarkolat, furatmélység ütköző és metaBOX.

**Műszaki leírás**

Maximális csigafúró Ø betonban	22 mm
Súly	2,8 kg
Kábelhossz	4 m
Maximális ütésszám	58900 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Maximális nyomaték	16 Nm
Maximális nyomaték	44 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3100 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Metabox
Gyártó jelölése	SBEV 1300-2
Teljesítményfelvétel	1300 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1100 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	25 mm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Fúrótokmány befogási tartomány	1 - 13 mm
Üresjárat fordulat szám	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulat szám	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Ütvefúrógép