

metabo**Fúrókalapács UHEV2860-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Erős gép kalapácsfúráshoz.**

A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütések hoz létre. **Metabo Quick:** gyors, szerszám nélküli fúró befogó csere.

Multi-kalapács 4 funkcióval: **kalapácsfúrás, fúrás két fokozatban és vésés.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám és az ütésszám előválasztásához.**
- **Kétfokozatú meghajtás: két fúrási sebesség fa és fém hatékony fúrásához.**
- **Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Nagy teljesítményű ütőmű, precíziós csapágyazású egy alumínium ötvözetbe házban: hosszú élettartamú és robusztus.**
- **Tökéletes ergonómia a kéz közelében lévő súlypontnak és az optimalizált markolatkontúrának köszönhetően.**
- **Az alsó kapcsoló károsodástól és portól védett.**
- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az áramkimaradás után.**
- **Reteszelt kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez tartós üzemben.**
- **Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.**

Tartalom:

Segédmarkolat és furatmélység ütköző. Kalapács tokmány és gyorszorító fúrótokmány.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Ütési energia	3,4 J
Teljesítményfelvétel	1100 W
Maximális csigafúró Ø betonban	28 mm
Kábelhossz	4 m
Gyártó jelölése	UHEV 2860-2 Quick
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	6 mm
Csomagolás	Metabox
Maximális ütésszám	4500 min ⁻¹
Súly	3,3 kg
Üresjárat fordulatszám	0 - 900 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 min ⁻¹
Névleges feszültség	230
Termék fajtája	Fúrókalapács