

**metabo****Excenter csiszoló, Típus: SXE3125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Könnyű, kézre álló csiszoló tökéletes ergonómiával az alacsony vibrációjú munkavégzéshez.

- **Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Perforált csiszolótányér a hatékony szíváshoz.**
- **A markolat csúszásmentes Softgrip felülettel rendelkezik.**
- **Robusztus présöntött alumínium csapágyház.**
- **Alacsony rezgésű munkavégzés a nyugodt járásnak köszönhetően.**
- **Könnyen üríthető textil porzsák porszívó nélküli munkavégzéshez.**
- **Elszívási lehetőség univerzális porszívó csatlakoztatásával.**

**Tartalom:**

„multi-hole” csiszolótányér tépőzárral, hatszögkulccsal, szövet porzsákkal.

**Figyelem:**

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Teljesítményfelvétel	310 W
Gyártó jelölése	SXE 3125
Excentricitás	3,0 mm
Rezgésszám	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>

Súly	1,5 kg
Csiszolótányér Ø	125 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Max. vibráció EN szerint	4,9 m/s <sup>2</sup>
Termék fajtája	Excenter csiszoló