

metabo

Rendelési adatok

Rendelés száma	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Könnyű, kézre álló 210 W-os rezgőcsiszoló tökéletes ergonómiával:A markolat csúszásmentes Softgrip felülettel rendelkezik.Kiváló csiszolási kép csiszolási körök és barázdák nélkül a professzionális felületmegtömüléshez.Elszívási lehetőség univerzális porszívó csatlakoztatásával.

Tartalom:

Porzsákkal, szállítókofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló tépőzáras csiszolópapírt az 557576 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Lyukasztás	8-szeres
Súly	1,5 kg
Csiszolópapír hossza (tépőzáras)	184 mm
Excentricitás	2 mm
Max. vibráció EN szerint	< 4 m/s ²
Csiszolópapír hossza (csiptető)	230 mm
Rezgésszám	22300 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes

Csiszolópapír szélessége (tépőzáras)	92 mm
Csiszolópapír szélessége (csiptető)	92 mm
Teljesítményfelvétel	210 W
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Rezgőcsiszoló