

metabo**Egyenes csiszoló, Típus: GE950GP**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 077264 GE950GP |
| GTIN | 4007430212412 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás

Kivitel:

A Metabo® egyenes csiszolók a legkarcsúbb és legkompaktabb gépek közé tartoznak a piacon. A vezetékes és akkus egyenes csiszolók erős motorjai maximális termelékenységet és nagy pontosságot biztosítanak minden felhasználási területen.

- **Precíz befogónyak telepített használatra.**
- **Előre választható fordulatszám fokozatok.**
- **A motor elektronikus biztonsági leállítása a biztonságos munkavégzés érdekében a szerszám blokkolása esetén.**

A **hosszú csiszolóorsós** egyenes csiszolók **kitűnően** alkalmasak nehezen elérhető helyeken történő **sorjázáshoz** vagy hegesztéshez.

Csökkentett fordulatszám-tartományal legyezős csiszolótárcsákkal végzett erőteljes csiszoláshoz.

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, gumi védősapka, segédmarkolat, 1 villáskulcs.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Súly | 1,7 kg |
| Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen |
| Gyártó jelölése | GE 950 G |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s ² |
| Teljesítményfelvétel | 950 W |
| Maximális szorítópatron Ø | 6 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Fordulatszám-tartomány | 2500 - 8700 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |