

**Sarokcsiszoló GWS, Típus: GWS17125SB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Árucikk kategória	03C

**Leírás****Kivitel:**

**Erős sarokcsiszoló kompakt felépítéssel** a markolat mérethez képest jobb teljesítmény aránnyal, fordulatszám-előválasztással és intelligens fékrendszerrel

- **fordulatszám előválasztással**
- **Intelligens fékrendszer a tárcsa gyors megállítása érdekében a szerszám kikapcsolása esetén és Drop Control funkció.**
- **KickBack Control, újraindulás elleni védelem és oldalsó fogantyú Vibration Control funkcióval a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**

**Tartalom:**

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

**Műszaki leírás**

Különlegesség	Intelligens fékrendszer
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	2,3 kg
Teljesítményfelvétel	1700 W
Névleges feszültség	230 V
Fordulatszám-tartomány	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GWS 17-125 SB

Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló