



Egyenes csiszoló, hajlított akku, Típus: GWG12V-50



Rendelési adatok

Rendelés száma	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt csiszoló 50 mm-es tárcsákhoz. A változtatható fordulatszámú trigger kapcsoló és az öt különböző sebességmód optimális fordulatszám-szabályozást tesznek lehetővé. Kompakt, vezeték nélküli és nagy teljesítményű – a 12V-os csiszoló alkalmazások széles köréhez.

- **Nagy teljesítmény a gyors eredményekért: nagy teljesítmény, kefe nélküli erős motor és állandóan magas forgatónyomaték a nagy termelékenység érdekében.**
- **Fáradtságmentes munkavégzés még szűk helyeken is: rendkívül könnyű és kompakt kialakítás, kis méretű markolat az egyszerű csiszolás érdekében.**
- **Tökéletes fordulatszám-szabályozás különböző felhasználásokhoz és optimális eredményekhez: a változtatható fordulatszámú trigger kapcsoló és az öt különböző sebességmód optimális fordulatszám-szabályozást tesznek lehetővé.**

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, 1× szorítópatron 6 mm.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly	0,53 kg
Gyártó jelölése	GWG 12V-50 S
Éberségi kapcsoló	nem
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális tárcsa Ø	50 mm
Fordulatszám-tartomány	5000 - 15000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Termék fajtája	Sarokcsiszoló