



Akkus fúró-csavarozó akku nélkül FlexiClick rendszer, Típus: GSR1890FCS



Rendelési adatok

Rendelés száma	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

A **Connectivity** modullal való utólagos felszerelés lehetséges. Teljesen rugalmas: a számos különböző adapterrel a **FlexiClick** az optimális megoldás minden munkahelyzetre.

- **Alkalmas fáradságmentes kalapácsfúráshoz betonban 10 mm Ø-ig.**
- **Kompakt és nagy teljesítményű kialakítás mindössze 136 mm-es fejhosszal és max. 64 Nm-es kemény nyomatékkal.**

Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor és töltőkészülék **nélkül**.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 630 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GSR 18V 19 FC
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték kemény	64 Nm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 min ⁻¹
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Maximális nyomaték lágy	36 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly	1,1 kg
Energiaellátás	Akkus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V

073854 B18