

bimos

Munka forgószék, integrált szivacs, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

ülőlappal és háttámla puha integrált habszivacsból. Nagyon robusztus, könnyen ápolható, lemosható és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló. Ellenáll a repülő szikráknak.

Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.

Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Műszaki leírás

Kivitel	magas üléspozíció
Ülőlappal mélység	470 mm
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Ülőlappal szélesség	460 mm

Sorozat	Work-Tec Ergo
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Háttámla magassága	580 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék