

bimos

**Munka forgószék, integrált szivacs, kerekekkel, alacsony, Típus: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

ülőlapp és háttámla puha integrált habszivacsból. Nagyon robusztus, könnyen ápolható, lemosható és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló. Ellenáll a repülő szikráknak.

Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.

Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

**Műszaki leírás**

Háttámla magassága	580 mm
Kivitel	kerekekkel
Ülőlapp mélység	470 mm
Sorozat	Work-Tec Ergo
Ülőlapp szélesség	460 mm

Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------