

bimos

**Munka forgósék, szövetkárpit, kerekekkel, alacsony, Típus: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965270 BLACK
GTIN	4016849943923
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőző, strapabíró.

Work-Tec Ergo munka forgósék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómankolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is.

Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

**Műszaki leírás**

Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Sorozat	Work-Tec Ergo
Kivitel	kerekekkel
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------