

bimos

Munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

ülőlappal és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Fertőtlenítőszer álló és antibakteriális, PVC-mentes.

Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.

Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Műszaki leírás

Háttámla magassága	580 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Ülőlappal szélesség	460 mm
Sorozat	Work-Tec Ergo
Kivitel	magas üléspozíció
Ülőlappal mélység	470 mm

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék