

bimos

Munka forgószék, műbőr, kerekekkel, alacsony, Típus: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965260 BLACK
GTIN	4016849943909
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

ülőlappal és háttámlával műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Fertőtlenítőszer álló és antibakteriális, PVC-mentes.

Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.

Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Műszaki leírás

Sorozat	Work-Tec Ergo
Kivitel	kerekekkel
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlappal szélesség	460 mm
Ülőlappal mélység	470 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------