

bimos

Munka forgószék, Supertec, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965282 BLACK
GTIN	4016849943954
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, vágásálló, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és az integrált habszivacs előnyeit.

Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.

Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.

Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Műszaki leírás

Sorozat	Work-Tec Ergo
Ülőlap mélység	470 mm
Háttámla magassága	580 mm
Kivitel	magas üléspozíció

Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék