

bimos

Munka forgószék, szövetkárpit, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965272 BLACK
GTIN	4016849943930
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőző, strapabíró.
Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.
Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is.
Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Műszaki leírás

Ülőlap mélység	470 mm
Kivitel	magas üléspozíció
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Sorozat	Work-Tec Ergo
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék