

**metabo****Sarokvarrat köszörű, Típus: KNSE9-150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon lapos, 950 wattos sarokvarrat csiszoló nemesacél sarokvarratok megmunkálásához szűk helyeken.

- **Dupla lassító áttétel a hatékony munkavégzéshez.**
- **Szerszám nélküli állítható, levehető védőburkolat.**
- **Túlterhelés elleni védelem, lágy indítás, újraindítás elleni védelem.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Robusztus bolygómű a különösen hosszú élettartam érdekében.**
- **Alacsony karbantartási igényű szíjhajtás a hosszú élettartam érdekében.**

**Tartalom:**

Védőburkolat, segédmarkolat, 1× kompakt vlies tárcsa (150×6×25,4 mm; közepes), 1× kompakt vlies tárcsa (150×6×25,4 mm; nagyon finom), 2× vlies kompakt tárcsa (150×3×25,4 mm; közepes), 1× polírozó reszelő 2 csiszolópapír csikkal és acéllemez kofferrel.

**Műszaki leírás**

Szerszám befogás	M 14
------------------	------

Teljesítményfelvétel	950 W
Gyártó jelölése	KNSE 9-150
Súly	2,7 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	4 m
Fordulatszám-tartomány	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Tárcsa Ø	150 mm