

metabo**Akkus dekopírfűrész akku nélkül, Típus: 18LTX100**

Rendelési adatok

Rendelés száma	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Robusztus és rendkívül kézre álló akkus dekopírfűrész **precíz vágásokhoz**.

- **Változó löketszám, ingalöklet és alacsonyan fekvő, rugós megtámasztású fűrészlap megvezető.**
- **A bekapcsolható forgácsfűvás funkció biztosítja a szabad rálátást a vágás területére.**
- **Karcsú markolat és puha tapadó felület.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, beleértve a szívófejet, a védőüveget és a hatszög kulcsot.
Forgácsszakítás-védelem.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	STA 18 LTX 100
-----------------	----------------

Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, Metabo Quick
Felépítés	Rúd alak
Különlegesség	karcsú markolat
Ingalöket	4-es
Energiaellátás	Akkus
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Súly	1,9 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gérszög beállítás	igen
Maximális fűrészelési vastagság fában	100 mm
Max. vibráció EN szerint	11,8 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Löketszám	550 - 2800 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Fűrész