

metabo**Akkus orrfűrész akku nélkül, Típus: SSE18LTXBL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű akkus orrfűrész csekély súllyal és hajlított, puha markolattal a kiváló munkavégzési kényelemért.

- **Kefe nélküli motor a gyors haladás és a maximális hatékonyság érdekében.**
- **Szerszám nélkül állítható mélységütköző.**
- **Vario (V) elektronika az anyagnak megfelelő löketszámmal történő munkavégzéshez.**
- **A fűrészlap 180°-ban elforgatható a kényelmes fej feletti munkavégzéshez.**
- **Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlap cseréhez.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	27,5 m/s ²
Löketszám	0 - 2700 min ⁻¹

Súly	3,1 kg
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyártó jelölése	SSE 18 LTX BL
Energiaellátás	Akkus
Lökethossz	32 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Metabox
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4