

metabo**Säbelsäge, Típus: SSEP1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Erős, 1400 W-os orrfűrész konstans löketszámmal a legkeményebb felhasználásokhoz.

- **Kapcsolható 3 fokozatú ingalöklet az optimális fűrészelési teljesítményért bármilyen anyagban.**
- **A fűrészlap 180°-ban elforgatható a kényelmes fej feletti munkavégzéshez.**
- **Metabo VibraTech (MVT): integrált tömegkiegyenlítés a vibráció csökkentése érdekében.**

Tartalom:

Szállítókoszár, fűrészlap.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	12,9 m/s ²
Lökethossz	32 mm
Gyártó jelölése	SSEP 1400 MVT
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1400 W
Hálózati frekvencia	50 Hz
Löketszám	0 - 2800 min ⁻¹
Különlegesség	Metabo Quick

Csomagolás	Szállítóköffer
Vibrációcsökkentő rendszer	igen
Súly	4,6 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész